

Garant**Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 scurt, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300210 6
GTIN	4045197282804
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**GARANT –**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	50 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	6
Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø exterior D	25 mm
Suport	SK 40 scurt

Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Blocabil
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
	308806 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 6 mm

309900 6