

Garant
Cuțit de strung tip eco, pe dreapta, Lățimea cozii / lățimea cozii w: 25/3mm

Date comandă

Numărul de comandă	273835 25/3
GTIN	4045197517326
Clasa articolului	21W

Descriere
Execuție:

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității. 10×w

Notă:

$\varnothing \text{ max} = \varnothing \text{ piesei limitat în funcție de model.}$

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi.

După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006 – 319136.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	3 mm
Lățimea funcțională L_4	26,5 mm
Lungime cap L_1	49 mm
Adâncime de retezare t_{max}	30 mm
Șurub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Lungimea totală L	121 mm
Serie	Eco

Ø maxim	60 mm
Lățimea cozii b	25 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 6	279815 6
--------------------------	----------