

**Garant****Suport concav pentru canelare frontală, pe stânga, Ø gamei de canelare D1 / D2: 26/39mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273821 26/39
GTIN	4045197500304
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

Conectare extrem de rigidă și fixare precisă datorită suprafeței de contact dințate dintre suportul de plăcuțe și suportul de prindere.

**Aplicație:**

În combinație cu suporturile de prindere Cod 273800 – 273811.

**Piese de schimb:**

Șurub de strângere Cod 279815 9.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

**Notă:**

$D_1 = \emptyset$  minim pentru prima canelare /  $D_2 = \emptyset$  maxim pentru prima canelare.

Valorile tehnologice scad cu 30 – 50 % în funcție de situația de prindere.

Lățime de canelare w: 3 mm

Adâncime maximă de așchiere  $t_{max}$ : 13 mm

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de așchiere $t_{\max}$	13 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 D <sub>2</sub>	39 mm
Ø minim pentru canelarea 1 D <sub>1</sub>	26 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Lățime de canelare w	3 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Șurub de strângere	279910