

**Piuliță inelară, Ø Filet: M20****Date comandă**

Numărul de comandă	086477 M20
GTIN	2050001741837
Clasa articolului	08Y

**Descriere****Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar / piulițe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

**Notă:**

Nu strângeți excesiv șuruburile cu cap inelar și piulițele inelare la un unghi de 90° pe axa de înșurubare!

**SF 4:1 = factor de siguranță 4.**

**Descriere tehnică**

Greutate	0,86 kg
Ø Filet	M20
Înălțime totală F	90 mm
Ø interior al inelului A	50 mm
Ø guler suprafață C	50 mm
Lungime filet mamă E	20 mm

## Fișă de date

Ø exterior al inelului B	90 mm
Dimensiune D	20 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	6 t
Tip produs	Șurub cu cap inelar