

Garant**Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261111 20/16
GTIN	4045197655868
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

șurub pentru portplăcuță	269013 2
Mărimea plăcuței	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Lungimea totală L a suporturilor neutre	125 mm
Lungimea activă L ₁ a suporturilor neutre	31 mm
Cod ISO Suport	SVVBN 2020K16
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lățimea funcțională L ₄ a suporturilor neutre	10 mm
Portplăcuță	269005 8
Mărime coadă	20 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500