

Garant
Cuțit de strung tip eco, pe dreapta, Lățimea cozii / lățimea cozii w: 25/3Lmm

Date comandă

Numărul de comandă	273835 25/3L
GTIN	4045197612175
Clasa articolului	21W

Descriere
Execuție:

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității. 12,5×w (**Adâncime de canelare până la 37,5 mm**)

Notă:

\varnothing max = \varnothing piesei limitat în funcție de model.

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi.

După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006 – 319136.

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L_4	26,5 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Lungime cap L_1	54 mm
Șurub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Adâncime de retezare t_{\max}	37,5 mm
Lungimea totală L	125,5 mm

Serie	Eco
Ø maxim	75 mm
Lățimea cozii b	25 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 6	279815 6
--------------------------	----------