

Garant**Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 40 A = 100, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300230 10
GTIN	4045197282927
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT –

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø de prindere D ₁	10 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	10
Ø exterior D	35 mm
Suport	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Cheie de fixare pentru şurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Şurub de tragere 90°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Şurub de tragereetanşat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Şurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanşat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Şurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Şurub de tragere special fără filet interioreetanşat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Şurub de tragereetanşat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Şurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanşat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Şurub de tragereetanşat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Şurub de tragere 90°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Şurub de tragereetanşat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Şurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Şurub de tragere, 18CrNiMo7etanşat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Şurub de tragere 45°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 10 mm	309900 10