

**Garant****Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261111 25/16
GTIN	4045197655875
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională $L_4$ a suporturilor neutre	12,5 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungimea activă $L_1$ a suporturilor neutre	39 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Cod ISO Suport	SVVBN 2525M16
Mărimea plăcuței	16 mm
Portplăcuță	269005 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Lungimea totală $L$ a suporturilor neutre	150 mm
Mărime coadă	25 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare $\kappa$	72,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

## Fișă de date

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

### Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500