

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261109 20/11
GTIN	4045197655806
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Cod ISO Suport	SVJBR/L 2020K11
Mărimea plăcuței	11 mm
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungime cap L ₁	23 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500