

Garant**Cuțit de strung tip eco, pe stânga, Lățimea cozii / lățimea cozii w: 25/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273831 25/4
GTIN	4045197517296
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006 – 319136.

De la o lățime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la t_{max} ($5 \times$ lățimea de canelare). Aceasta poate duce la apariția striațiilor. Nu apar striații până la $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Adâncime de retezare t_{max}	20 mm
Lățimea funcțională L_4	26,5 mm
Lungime cap L_1	40,5 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Șurub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Lungimea totală L	112 mm
Serie	Eco
Lățimea cozii b	25 mm
Tip de utilizare	pe stânga

Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurub de strângere Tip 6	279815 6
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Șurub de strângere Tip 7	279815 7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600