


Garant
Cuțit de strung tip eco, pe dreapta, Lățimea cozii / lățimea cozii w: 25/6mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273830 25/6 |
| GTIN | 4045197531346 |
| Clasa articolului | 21W |

Descriere
Execuție:

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006 – 319136.

De la o lățime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la t_{max} (5×lățimea de canelare). Aceasta poate duce la apariția striaiilor. Nu apar striaiii până la $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Lungime cap L_1 | 40,5 mm |
| Adâncime de rețezare t_{max} | 30 mm |
| Șurub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) |
| Lățimea funcțională L_4 | 26,5 mm |
| Lățime de canelare w | 6 mm |
| Lungimea totală L | 112 mm |
| Serie | Eco |
| Lățimea cozii b | 25 mm |
| Tip de utilizare | pe dreapta |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Răcire interioară | da |
| Este posibilă canelarea axială | nu |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Șurub de strângere Tip 6 | 279815 6 |
| Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm | 659874 50 |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm | 659906 1600 |
| Șurub de strângere Tip 7 | 279815 7 |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX30 | 674248 TX30 |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm | 659957 1600 |