

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261107 20/11
GTIN	4045197655738
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Mărime coadă	20 mm
Lungime cap L ₁	17 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	SVHBR/L 2020K11
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500