

**Șurub cu cap inelar, Ø Filet: M24****Date comandă**

Numărul de comandă	086472 M24
GTIN	2050001741790
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar / piulițe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

Nu strângeți excesiv șuruburile cu cap inelar și piulițele inelare la un unghi de 90° pe axa de înșurubare!

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Ø guler suprafață C	50 mm
Ø interior al inelului A	50 mm
Înălțime totală F	90 mm
Lungime filet mamă E	20 mm
Greutate	0,9 kg
Ø exterior al inelului B	90 mm

Fișă de date

Ø Filet	M24
Lungimea filetului	36 mm
Dimensiune D	20 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	8 t
Tip produs	Șurub cu cap inelar