

Garant**Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 scurt, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 300210 16 |
| GTIN | 4045197282859 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**GARANT –**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------|
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 |
| Lungime activă dimensiune A | 63 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 16 mm |
| Ø exterior D | 48 mm |
| Suport | SK 40 scurt |
| Standard | DIN 6359 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Orificiu pentru canalul de răcire | Blocabil |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308801 40 |
| Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308600 40 |
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308650 40 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40 | 308740 40 |
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308620 40 |
| Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M | 308670 40M |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308765 40 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308790 40 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308605 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308795 40 |
| | 308610 40 |

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragere special fără filet interioare etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm

309900 16