


**Garant**
**Cuțit de strung tip eco, pe dreapta, Lățimea cozii / lățimea cozii w: 20/3mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273830 20/3   |
| GTIN               | 4045197515964 |
| Clasa articolului  | 21W           |

**Descriere**
**Execuție:**

Din oțel pentru scule foarte rezistent ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 319006 – 319136.

De la o lățime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la  $t_{\text{max}}$  (5×lățimea de canelare). Aceasta poate duce la apariția striațiilor. Nu apar striații până la  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Descriere tehnică**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Adâncime de retezare $t_{\text{max}}$ | 15 mm                 |
| Șurub                                 | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Lățimea funcțională $L_4$             | 21,5 mm               |
| Lungime cap $L_1$                     | 34,5 mm               |
| Lățime de canelare w                  | 3 mm                  |
| Lungimea totală L                     | 93,5 mm               |
| Serie                                 | Eco                   |
| Lățimea cozii b                       | 20 mm                 |
| Tip de utilizare                      | pe dreapta            |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Răcire interioară              | da                |
| Este posibilă canelarea axială | nu                |
| Tip produs                     | Cuțit de strunjit |

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch<br>Lungimea totală 50 mm                                     | 659874 50   |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije<br>interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm | 659906 1600 |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25  | 674248 TX25 |
| Șurub de strângere Tip 6  | 279815 6    |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije<br>interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm             | 659957 1600 |