

Lanț de ridicat 4 lanțuri, Lungime utilă: A4m



Date comandă

Numărul de comandă	086446 A4
GTIN	4032378140145
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Lanțuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociația profesională germană).

Zală foarte rezistentă pentru susținerea lanțului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanț vopsit negru.

Lanțuri de ridicat **care pot fi scurtate**. Lungimea lanțului poate fi redusă prin cârligul de scurtare cu cap tip furcă.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranță).

Descriere tehnică

Lungime utilă	4 m
Ø lanțului	8 mm
Capacitate portantă WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	4250 kg
Capacitate portantă WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	3000 kg
Tip produs	Lanț de ridicat

