

Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 12/11 mm**Date comandă**

Numărul de comandă	261111 12/11
GTIN	4045197655820
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lățimea funcțională L_4 a suporturilor neutre	6 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	80 mm
Mărime coadă	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	SVVBN 1212F11
Lungimea activă L_1 a suporturilor neutre	18,5 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500
