

**VBMT 110304, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	261174 CA510
GTIN	4960664699797
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Sfărâmbător de aşchii	HQ
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuu
Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire