


Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 32/16 mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261121 32/16 |
| GTIN | 4960664585625 |
| Clasa articolului | 25U |

Descriere
Execuție:

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătățită a așchiilor, tendință redusă de vibrare și prelucrare stabilă.

Răcire interioară: da

Ø cozii D_s: 32 mm

Cod ISO Suport: A32S SVUBR/L16

Fixare tip: 32 mm

Unghi de reglare κ: 93 grad

Plăcuță amovibilă compatibilă: VB.. 1604..

Ø minim al găurii prelabile D_{min}: 40 mm

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------|
| Șurub pentru portplăcuță | 269014 1 |
| Decalaj central L ₃ | 28 mm |
| Șurub pentru plăcuțe amovibile | 269022 7 |
| Fixare tip | 32 mm |
| Lungime activă L ₁ | 130 mm |
| Ø minim al găurii prelabile D _{min} | 40 mm |
| Cod ISO Suport | A32S SVUBR/L16 |
| Mărimea plăcuței | 16 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | VB.. 1604.. |
| Portplăcuță | 269006 1 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Lungimea totală L | 250 mm |
| Înălțime de strângere L ₂ | 31 mm |
| Unghi de reglare κ | 93 grad |
| Ø cozii D _s | 32 mm |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D |
| Standard | DIN 8024 |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Șurub de strângere | 269411 |
| Șurub pentru portplăcuță | 269203 |
| Portplăcuță | 269055 |
| PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| PrecisionBit pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm | 659906 500 |
| Portplăcuță Tip 1 | 269006 1 |
| Șurub de strângere Tip 7 | 269022 7 |
| Șurub pentru portplăcuță Tip 1 | 269014 1 |