

**VBMT 110304, Categorie: CA6525****Date comandă**

Numărul de comandă	261174 CA6525
GTIN	4960664492336
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2 mm
Sfârșământor de așchii	HQ
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Categorie	CA6525
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire