

Garant

Micro-cuțit pentru canelare axială interioară, pe dreapta, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 6,2/1,5mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	270360 6,2/1,5
GTIN	4045197467225
Clasa articolului	211

Descriere**Aplicație:**

Pentru suporturi de tășuri Cod 270200 – 270204.

Descriere tehnică

Distanță între centrele vârfurilor L ₃	2,95 mm
Ø cozii d	6 mm
Ø minim D _{min}	6,2 mm
Adâncime maximă de aşchiere t _{max}	3 mm
Rază R	0,1 mm
Lungime activă L ₁	15 mm
Caracteristici nume produs	L ₁ = 15 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo PI	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Aluminiu (cu aşchii scurte)	indicat în anumite condiții	200 m/min	N

Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
CuZn	recomandat	150 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		