

**Garant****Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 40 A = 130, Ø de strângere D1: 25mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	300270 25
GTIN	4045197283061
Clasa articolului	31A

## Descriere

### Execuție:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

### **GARANT** –

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

### Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

### Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

## Descriere tehnică

Ø de prindere D <sub>1</sub>	25 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	25
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Ø exterior D	65 mm
Suport	SK 40 A = 130
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
	308605 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308610 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 25 mm

309900 25