


**Garant****Plăcuță cu profil complet 60° exterior, pe dreapta, HB7125, Pasul filetului: 0,8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270704 0,8
GTIN	4045197453037
Clasa articolului	21J

**Descriere****Execuție:**

**Plăcuță cu profil complet 60°** pentru filet exterior conform DIN / ISO R 262 (DIN 13), clasă de toleranță 6g.

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbura
Pas filet	0,8 mm
Tip de utilizare	dreapta
Utilizare la interior/exterior	exterior
Profil plăcuțe amovibile	Profil complet
Categorie	HB7125
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Tip de filet	MF
Tip de filet	M

Tip de filet	M-LH
Tip de filet	MF-LH
Unghi al flancurilor	60 grad
Grosime	3,6 mm
Mărimea plăcuței L	16 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		