

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261130 16/11
GTIN	4045197656094
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A16Q SVQBR/L11
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	21 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lungime cap L_1	16,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Decalaj central L_3	11 mm
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	15,5 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500