

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261130 20/11
GTIN	4045197656100
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Cod ISO Suport	A20R SVQBR/L11
Decalaj central L_3	13 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lungime cap L_1	20,5 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	19 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500