

Garant

Micro-cuțit pentru strunjire și teșire 45° interior pe dreapta, L₁ = 15 mm, Ø D_{min}: 6,2 mm



Date comandă

Numărul de comandă	270396 6,2
GTIN	4045197588753
Clasa articolului	211

Descriere

Micro-cuțit pentru strunjire și teșire 45° interior pe dreapta 6,2 mmØ cozii d: 6 mm
 Distanță între centrele vârfurilor L₃: 2,95 mm
 Adâncime maximă de așchiere t_{max}: 1,75 mm
 Rază R: 0,2 mm

Descriere tehnică

Ø cozii d	6 mm
Ø minim D _{min}	6,2 mm
Adâncime maximă de așchiere t _{max}	1,75 mm
Distanță între centrele vârfurilor L ₃	2,95 mm
Lungime activă L ₁	25 mm
Rază R	0,2 mm
Caracteristici nume produs	L ₁ = 15 mm