

**Șurub cu cap inelar, Ø Filet: M30****Date comandă**

Numărul de comandă	086472 M30
GTIN	2050001741806
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar / piulițe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

Nu strângeți excesiv șuruburile cu cap inelar și piulițele inelare la un unghi de 90° pe axa de înșurubare!

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Lungime filet mamă E	24 mm
Ø exterior al inelului B	108 mm
Ø Filet	M30
Ø guler suprafață C	65 mm
Ø interior al inelului A	60 mm
Înălțime totală F	109 mm

Fișă de date

Greutate	1,7 kg
Lungimea filetului	45 mm
Dimensiune D	24 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	12 t
Tip produs	Șurub cu cap inelar