


**VBMT 110308, Categorie: CA6525**

**Date comandă**

Numărul de comandă	261176 CA6525
GTIN	4960664492343
Clasa articolului	25E

**Descriere**

VBMT 110308 CA6525 Categorie: CA6525  
 Sfărâmător de aşchii: HQ  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 140 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 140 m/min
Sfărâmător de aşchii	HQ
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	CA6525

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire