

**Garant**

**Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 130, Ø de strângere D1: 12mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 300271 12     |
| GTIN               | 4045197645937 |
| Clasa articolului  | 31A           |

**Descriere****Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**GARANT –**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.****Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

|   |               |
|---|---------------|
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12            |
| Lungime activă dimensiune A             | 130 mm        |
| Ø de prindere D <sub>1</sub>            | 12 mm         |
| Ø exterior D                            | 42 mm         |
| Suport                                  | SK 40 A = 130 |
| Standard                                | DIN 6359      |
| Normă pentru suport                     | ISO 7388-1    |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Forma                               | ADB                              |
| Orificiu pentru canalul de răcire   | Blocabil                         |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup> |
| Concentricitate                     | ≤ 3 μm                           |
| Strategie de așchiere               | HPC                              |
| Tip produs                          | Portsculă cu prindere pe con SK  |

## Accesorii

|   |            |
|---|------------|
| Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M                            | 308670 40M |
| Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40        | 308700 40  |
| Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40                                    | 308600 40  |
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40                                    | 308660 40  |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308830 40  |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40                | 308615 40  |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40                 | 308740 40  |
| Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40                                    | 308640 40  |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40                           | 308620 40  |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40                         | 308605 40  |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40               | 308630 40  |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40                                | 308790 40  |
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40               | 308806 40  |

|   |           |
|---|-----------|
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308760 40 |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40   | 308650 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308765 40 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308785 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40 |
| Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40                                       | 308802 40 |
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40               | 308801 40 |
| Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40   | 308610 40 |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40                                       | 308625 40 |
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308635 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308795 40 |
| Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 12 mm  | 309900 12 |