

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261131 25/16
GTIN	4045197653666
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	17 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	32 mm
Cod ISO Suport	A25R SVQBR/L16
Lungime cap $L_1$	40 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere $L_2$	23 mm
Unghi de reglare $\kappa$	107,5 grad
Ø cozii $D_s$	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500