

Garant**Micro-cuțit de canelare interioară, pe stânga, L1 = 30 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270386 5,2/1
GTIN	4045197467386
Clasa articolului	21I

Descriere

Micro-cuțit de canelare interioară, pe stânga 5,2/1 mmØ cozii d: 5 mm

Distanță între centrele vârfurilor L₃: 2,45 mm

Adâncime maximă de așchiere t_{max}: 0,7 mm

Adâncime plană de canelare t: 0,3 mm

Descriere tehnică

Distanță între centrele vârfurilor L ₃	2,45 mm
Adâncime plană de canelare t	0,3 mm
Ø minim D _{min}	5,2 mm
Ø cozii d	5 mm
Adâncime maximă de așchiere t _{max}	0,7 mm
Lungime activă L ₁	30 mm
Caracteristici nume produs	L ₁ = 30 mm