

**Garant**

**Micro-cuțit pentru canelare axială exterioară, pe stânga, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 6,2/2,5mm**


**Date comandă**

Numărul de comandă	270355 6,2/2,5
GTIN	4045197467195
Clasa articolului	211

**Descriere**
**Aplicație:**

Pentru suporturi de tășuri Cod 270200 – 270204.

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$	5 mm
Distanță între centrele vârfurilor $L_3$	2,95 mm
Ø minim $D_{min}$	6,2 mm
Ø cozii $d$	6 mm
Rază $R$	0,1 mm
Lungime activă $L_1$	15 mm
Caracteristici nume produs	$L_1 = 15$ mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo PI	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	200 m/min	N

Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
CuZn	recomandat	150 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		