

**Garant****Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 130, Ø de strângere D1: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300271 18
GTIN	4045197645968
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**GARANT –**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.****Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	16
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	18 mm
Ø exterior D	50 mm
Suport	SK 40 A = 130
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Blocabil
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
	308790 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308635 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm

309900 16