

**Garant****Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 40 A = 130, Ø de strângere D1: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300270 18
GTIN	4045197283047
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**GARANT –**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	16
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	18 mm
Ø exterior D	50 mm
Suport	SK 40 A = 130
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
	308795 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308660 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40 308600 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308630 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308785 40

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308610 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308650 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40 308700 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308625 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 308635 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308615 40

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm 309900 16