

Garant**Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 40 A = 160, Ø de strângere D1: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300275 25
GTIN	4045197283160
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT –

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	25 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	25
Ø exterior D	65 mm
Suport	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Cheie de fixare pentru şurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Şurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Şurub de tragere etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Şurub de tragere 90° etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Şurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Şurub de tragere etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Cheie de fixare pentru şurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Şurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Şurub de tragere Mori-Seiki, etanşat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Şurub de tragere etanşat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Şurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Şurub de tragere 45° etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Şurub de tragere 60° etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Şurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 25 mm	309900 25