

**Garant****Suport de plăcuțe eco drept, pe stânga, Lățime de canelare w: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273881 6
GTIN	4045197517654
Clasa articolului	21W

**Descriere****Aplicație:**

În combinație cu suporturile de prindere eco GARANT Cod **273840 – 273846**.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Răcire interioară: da

Adâncime maximă de așchiere  $t_{max}$ : 28 mm

Șurub de strângere: 279815 9

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$	28 mm
Lățime de canelare w	6 mm
Serie	Eco
Șurub de strângere	279815 9
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de plăcuțe

**Accesorii**

Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Șurub de strângere	279910