

LOCTITE**Adeziv instant, 3 g, ID producător: 454****Date comandă**

Numărul de comandă	083351 454
GTIN	4058093008935
Clasa articolului	04L

Descriere**Execuție:**

Cu utilizare universală pentru îmbinarea diferitelor materiale. Întărire rapidă și îmbinări curate, aproape invizibile. Întărirea se realizează datorită umidității aerului.

Aplicație:

Gel adeziv instantaneu universal. Recomandat pentru **aproape toate materialele**. Nu picură, ideal pentru aplicații pe suprafețe verticale sau răsturnate.

Notă:

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea express.

Descriere tehnică

Rezistența manuală după	5 - 10 s
Denumirea producătorului	LOCTITE 454
Rezistența la forfecare prin întindere	20,9 N/mm ²
Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Vâscozitate dinamică	150 - 450 mPas

Fișă de date

Temperatură de depozitare	2 °C
Intervalul de temperatură	-40 - 120 °C
Forma	Gel
Valabilitate de la data producției	24 lună
Bază chimică	Etil-cianoacrilat
Densitate	1,05 g/cm ³
Caracteristici	fără picurare
Caracteristici	neretractil
recomandat pentru material	Plastic
recomandat pentru material	Piele
recomandat pentru material	Metal
recomandat pentru material	Hârtie
recomandat pentru material	Lemn
recomandat pentru material	carton
recomandat pentru material	materiale poroase
Culoarea	transparent
Cantitate de umplere	3 ml
Joc maxim	0,15 mm
Caracteristici nume produs	3 g
Tip produs	Adeziv instant