

**Garant****Suport de prindere eco, pe stânga, Lățimea cozii b: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273841 25
GTIN	4045197517456
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

GARANT Cuțit de strunjit cu canale interioare de răcire până la tăiș, pentru sisteme tip eco.

**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe Cod 273881; 273887 și 273891.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de montaj.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil numai în combinație cu suportul GARANT eco-System Cod **317900 – 319886** și suportul GARANT de plăcuțe eco Cod **273880 – 273891**. Valorile tehnologice scad cu 30 % până la 50 % în funcție de situația de prindere.

Răcire interioară: da

Lungimea totală L: 96,5 mm

L<sub>2</sub>: 27,5 mm

Șurub: 279815 9

**Descriere tehnică**

L <sub>2</sub>	27,5 mm
Șurub	279815 9
Lățimea cozii b	25 mm
Lungimea totală L	96,5 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga

Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de prindere

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere	279910