

**Piuliță inelară, Ø Filet: M30****Date comandă**

Numărul de comandă	086477 M30
GTIN	2050001741851
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar / piulițe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

Nu strângeți excesiv șuruburile cu cap inelar și piulițele inelare la un unghi de 90° pe axa de înșurubare!

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Ø interior al inelului A	60 mm
Lungime filet mamă E	24 mm
Greutate	1,7 kg
Ø exterior al inelului B	108 mm
Ø Filet	M30
Înălțime totală F	109 mm

Fișă de date

Ø guler suprafață C	65 mm
Dimensiune D	24 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	12 t
Tip produs	Șurub cu cap inelar