

Garant**Suport de plăcuțe eco drept, pe dreapta, Lățime de canelare w: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273880 6
GTIN	4045197517586
Clasa articolului	21W

Descriere**Aplicație:**

În combinație cu suporturile de prindere eco GARANT Cod **273840 – 273846**.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Răcire interioară: da

Adâncime maximă de așchiere t_{max} : 28 mm

Șurub de strângere: 279815 9

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere t_{max}	28 mm
Lățime de canelare w	6 mm
Serie	Eco
Șurub de strângere	279815 9
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de plăcuțe

Accesorii

Șurub de strângere Tip 9

279815 9

Șurub de strângere

279910