

**Garant****Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 40 A = 200, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300285 12
GTIN	4045197283214
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**GARANT –**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	12
Ø de prindere D <sub>1</sub>	12 mm
Lungime activă dimensiune A	200 mm
Ø exterior D	42 mm
Suport	SK 40 A = 200
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>

Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetașat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 12 mm	309900 12