

Garant**Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 50 scurt, Ø de strângere D1: 14mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 300295 14 |
| GTIN | 4045197283917 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT –

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------|
| Lungime activă dimensiune A | 63 mm |
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 |
| Ø de prindere D ₁ | 14 mm |
| Ø exterior D | 44 mm |
| Suport | SK 50 scurt |
| Standard | DIN 6359 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308785 50 |
| Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308640 50 |
| Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308720 50 |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308620 50 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308605 50 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308760 50 |
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308660 50 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308615 50 |
| Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308600 50 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308790 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308820 50 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50 | 308740 50 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308765 50 |

| | |
|---|-----------|
| Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308610 50 |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308650 50 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308795 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308830 50 |
| Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 12 mm | 309900 12 |