

Garant

**Plăcuță amovibilă WNMG cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7130-2,
Dimensiuni: 060408**



Date comandă

Numărul de comandă	GG2983 060408
GTIN	4067263094913
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	6
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2 mm
Număr de bucăți	30
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Toleranță	M
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Cuprins	252064 HB7130-2
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Materialul sculei	Carbură

Fișă de date

Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2983 060408