

Garant**Plăcuță amovibilă WNMG cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7130-2,
Dimensiuni: 080404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2983 080404
GTIN	4067263094937
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Număr de bucăți	30
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,75 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,8 mm
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Aplicația principală	M
Toleranță	M
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	6
Cuprins	252068 HB7130-2
Rază la colț	0,4 mm

Fișă de date

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2983 080404