

**Plăcuță amovibilă DNMG degroșare 50 bucăți, HB7020-2, Dimensiuni: 150608****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2436 150608
GTIN	4067263093008
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 360 mm/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Cuprins	250862 HB7020-2
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	3,75 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2436 150608
