

Garant**Plăcuță amovibilă CCMT finisare 50 buc., HB7035-2, Referință: 060202****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2806 060202
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,15 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 mm/min
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cuprins	260050 HB7035-2
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Număr de bucăți	50

Fișă de date

Categorie	HB7035-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	SS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2806 060202