


Plăcuță amovibilă TCMT finisare 30 bucăți, HBT020, Referință: 110204

Date comandă

Numărul de comandă	GG3944 110204
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Numărul de schimbări / tășuri	3
Cuprins	260966 HBT020
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 1,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2,75 mm
Aplicația principală	P
Număr de bucăți	30

Fișă de date

Categorie	HBT020
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	PF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3944 110204