

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG cu prelucrare medie 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 09T308****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2911 09T308
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	03:25:00 mm
Număr de bucăți	50
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Strat de acoperire	acoperit
Cuprins	250152 HB7140-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	4

Fișă de date

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 mm/min
Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2911 09T308