

**Șurub cu cap inelar, Ø Filet: M36****Date comandă**

Numărul de comandă	086472 M36
GTIN	2050001757937
Clasa articolului	08Y

**Descriere****Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar / piulițe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

**Notă:**

Nu strângeți excesiv șuruburile cu cap inelar și piulițele inelare la un unghi de 90° pe axa de înșurubare!

**SF 4:1 = factor de siguranță 4.**

**Descriere tehnică**

Înălțime totală F	128 mm
Greutate	2,15 kg
Ø guler suprafață C	75 mm
Ø exterior al inelului B	126 mm
Lungime filet mamă E	26 mm
Ø Filet	M36

## Fișă de date

Ø interior al inelului A	70 mm
Lungimea filetului	54 mm
Dimensiune D	28 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	16 t
Tip produs	Șurub cu cap inelar