

Garant**Suport de prindere eco, pe dreapta, Lățimea cozii b: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273845 20
GTIN	4045197517432
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

GARANT Cuțit de strunjit cu canale interioare de răcire până la tăiș, pentru sisteme tip eco.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 273881 și 273891.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil numai în combinație cu suportul GARANT eco-System Cod **317900 – 319886** și suportul GARANT de plăcuțe eco Cod **273880 – 273891**. Valorile tehnologice scad cu 30 % până la 50 % în funcție de situația de prindere.

Răcire interioară: da

Lungime cap L₁: 20,5 mm

Lungimea totală L: 94 mm

Șurub: 279815 9

Descriere tehnică

Lățimea cozii b	20 mm
Lungime cap L ₁	20,5 mm
Șurub	279815 9
Lungimea totală L	94 mm
Serie	Eco

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de prindere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Șurub de strângere	279910